


Rutnät för solidifiering av häst fundament

Easy Ride är ett rutnät gjort av återvunnen plast som är en miljövänlig och UV-strålning stabiliserats, vilket gör det möjligt att förbättra och stabilisera ytor som korsas av djur, även stora sådana, bevara rörlighet och skydda den allmänna hygien i deras livsmiljö.

Easy Ride är rekommenderat för solidifiering av öppna och täckta ridnings platser, för att stabilisera marken i fria bås, täckta ridnings arenor, dressyr ridnings arenor, hagar och tornerspel för hästar.

Lämpligt i kombination med specifika material för ridning, är Easy Ride också perfekt, tack vare sina tekniska egenskaper, för att stelna marken i tävlingsområden, bridling zoner och lastnings-och betesmark åtkomstzoner.




Bilder är bara exempel.
Återvinningsbart material med en tolerans av $\pm 2,5\%$ är tillåtet.

För att kontakta teknik kontoret: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com
För att få uppdaterade tekniska kort, stödmaterial, nya bilder och fallstudier, gå till www.daliform.com
De tekniska konsulttjänsterna är endast giltiga för Daliform Group byggsystem.

TEKNISK INFORMATION

EASY RIDE




Fungerande dimensioner*	cm	50 x 50 x 4,5 h
Delar per m ²	delar	4
Genomsnittlig styckevikt	kg/delar	1,491
Bärkraft	t/m ²	> 200
Färg*	-	grå
Palldimensioner	cm	100 x 120 x 220 h
Pall m ²	m ² /PAL	53
Pall delar	delar/PAL	212
Pall vikt	kg/PAL	324

* Med tanke på det återvunna materialet, är det tillåtet en storlek variation på 2,5%, for the same reason the colour tone is subject to variation.

Material: Blandning av termoplast 100% tillverkad av återvunnen plast, UV-stabiliserad.

Modularitet: Manligt och kvinnligt förrelings system och klo retainers.

MONTERING AV EASY RIDE



Tack vare den lätta vikten för varje enskilt element är utläggning möjligt med hjälp av maskiner. Om det blir nödvändigt att forma och anpassa modulen, Easy Ride kan den skäras direkt på plats med de verktyg som vanligtvis används i sådana fall.

1. Vänd alla galler på samma sätt, med den kvinnliga kroken i det övre vänstra hörnet;
2. Den första gallret placeras i det övre vänstra hörnet av ytan i behov av golv;
3. Fortsätt med monteringen av de olika gitter enligt den riktning som normalt används för skrivning: från vänster till höger och nedåt från ovan.

INSTALLATIONS METOD





- 1 ATT SKAPA ETT PERMEABELT SKIKT** (krossad sten med en variabel korn 3-10 mm) på ca 15-20 cm. Möjligt strö lager med kiselsand, korrekt planat, ca. 4 cm. Läggning av geotextilen före utvecklingen av golv.
- 2 FÖRBEREDNING AV TROTTOAREN MED EASY RIDE GALLER**
När placerat dem på stora ytor eller vid trottoarkanter eller andra element som omger omkretsen, ett ventilationsutrymme på ca. 3-5 cm bör vara kvar.
- 3 Fyllning av Easy Ride galler** Nivå fyllning av cellerna med vulkanisk lapillus (variabel korn 0-4 mm) som håller fundamentet fuktig, tack vare dess porositet, vilket förhindrar problem med damm. Sedan gäller ett 20 cm lager av kiselsand för utjämning ändamål.

TEKNISK FÖRPACKNING OCH LASTBIL



1 pall: 4 hög med 53 stycken

Delar för pall: 212



Stycken för lastbil: 5.512

MÄRKNING

Varje pall identifieras med:



En färgad festong som visar:
varumärke, produktbild,
företagsnamn, webbplats, eventuella
varningar.

EASY RIDE
2000AER000

LOTTO MATERIALE:

quantità

data _/_/_ turno _oper _

pz. 212

En lebel med följande information: produktens namn och kod, kvantitet, certifikat för miljökompatibilitet, produktionsdatum, produktionsförskjutning, arbetstagarens nr, produktionslinjebatch.

Produkten påverkas inte om väderbiten. Vid bortskaffande är produkten helt återvinningsbar.